



11466089

Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Potezna špaga/konopac

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 58,20 mm

Širina 58,20 mm

Dubina 25 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Otisak Centralna ploča bez otiska

Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom

Identifikacija

Raspored konstrukcije Poklopac centralne ploče

Pogodno za

Q.x

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da