



XEVIK11T2



Nabíjecí stanice witty.start, zásuvka T2, 3F 16A, 1x11kW, uzamykatelná IP55, šedá

Technické vlastnosti

Výkon

Výkon na nabíjecí bod	22 kW
Připojovací výkon	11 - 22 kW

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Počet fází pro napájení	3
-------------------------	---

Konektivita

Počet nabíjecích bodů	1
-----------------------	---

Funkce

S řízením zátěže	Ne
------------------	----

Vybavení

Počet domovních zásuvek	0
S jističem	Ne
S nouzovým uvolněním při výpadku proudu	Ano

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Typ 2S
------------------------	--------

Rozměry

Rozměry	553.50 x 237 mm
Výška	553,50 mm
Šířka	237 mm
Hloubka	173 mm

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na stěnu
--------	-----------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Mechanická odolnost IK	IK10

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 50 °C
------------------	-------------

Materiál

Materiál	Umělá hmota
----------	-------------