



LF6011009011



## Matarkanal LF 60x110mm, PVC, Svart

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Höjd      | 60 mm                       |
| Bredd     | 110 mm                      |
| Längd     | 2000 mm                     |
| Inre area | 5460 - 5460 mm <sup>2</sup> |

#### Kapacitet

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 23 |
|---------------------------------------------------------|----|

#### Material

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Material   | Polyvinylklorid (PVC) |
| Behandling | Obehandlad            |
| RAL-kod    | 9011                  |
| Färg       | Grafitsvart           |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK07 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

#### Standarder

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|------------------------------------------------------|-----|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

#### Anslutning

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Skarv | Förutrustad med kopplingar |
|-------|----------------------------|

#### Utrustning

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Antal partitioner             | 0     |
| Antal fack                    | 1 - 4 |
| Antal anslutbara mellanväggar | 3     |
| Kabelhållare medföljer        | Ja    |
| Med skyddsfilm                | Ja    |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |