



HCJ631AR

### Kompaktní odpínač h3+ x630, 4-pólový, In 630 A

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Jmenovitý proud                                  | 630 A   |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947 | 7,60 kA |

##### Architektura

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Počet pólů            | 4        |
| Řídící/ovládací prvek | Přepínač |

##### Napětí

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Jmenovité izolační napětí              | 800 V  |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | 8000 V |

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Funkce

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Vypínací spoušť | Vypínač |
|-----------------|---------|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |