



SPB413

Parafoudre T2 4P 40kA TT/TNS avec voyant fin de vie 315A

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension de service continue Uc selon IEC61643-1	275 V
Niveau de protection Up IEC61643-1	1.35 kV
Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC61643-11	1.60 kV
Niveau de protection Up L-N/PEN selon IEC61643-11	1350 V

Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 μ s, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE	20 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	125 A
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Dimensions

Hauteur	89.8 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	65.70 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Configuration du réseau

Type de réseau	TN-S TT
----------------	------------

Équipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1.5 - 25 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1.5 - 35 mm ²

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	3 - 3 Nm
-------------------	----------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui