



SPB413



Överspänningsskydd T2 4P 40kA TT/TNS med indikering

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	275 V
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	1,35 kV
Spänningsskyddsnivå Up L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11	1,60 kV
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-11	1350 V

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström i 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)	125 A
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Dimensioner

Höjd	89,8 mm
Bredd	71 mm
Djup	65,70 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-S TT
------------	------------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1,5 - 25 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 35 mm ²

Standarder

Kravklass IEC 61643	T2
---------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	3 - 3 Nm
-----------------------------	----------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja