



50413515



#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Миттєвий струм 10 A

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Архітектура

Елемент керування/функціонування Клавішний перемикач

##### Матеріали

Colour Сірий  
Обробка поверхні Матовий  
Матеріал Термопластик  
Обробка Необроблений  
Прозорий Ні

##### Розміри

Висота 70,90 mm  
Ширина 70,90 mm  
Глибина 41,50 mm  
Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm  
Висота стрічки P-touch для поля маркування 12 mm

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка  
Поверхневий монтаж

##### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1  
Тип кнопки Одинарна кнопка  
З контактом зворотного зв'язку Ні

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55  
Ударостійкість IK IK05

##### Аксесуари

Має поле для маркування Так

##### Умови використання

Робоча температура -25 - 35 °C

##### Тексти

Відбиток Без надруку  
Режим встановлення Для гвинтового кріплення  
Освітлення Із синім світлодіодним блоком 230 В  
Клема 3-провідний з'єднувальний затискач Wago для електропроводки  
Тип з'єднання 3 N-терміналом  
Зі вставними клемами