



FWU62D

Coffret FW encastré 144 modules, vide, IP30, classell, niche 957x565x115mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1003 mm
Largeur	603 mm
Profondeur	125 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP30
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4

Installation, montage

Montage sur	Encastré Cloison creuse
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

Equipement

Nombre de rangées	6
-------------------	---

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----