



FWU62S

Univers P/Ž IP30, 144M, 550x950x110 mm

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža Šuplji zid

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Oprema

Broj šina	12
Broj redova	6
Broj sekcija u širinu	2
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

Kapacitet

Broj modula	144
-------------	-----

Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
Sa ulozima za provodnike	Da

Dimenzije

Visina	1003 mm
Širina	603 mm
Dubina	125 mm
Ugrađena visina	952 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Dimenzije

Ugrađena širina	560 mm
Ugrađena dubina	112 mm
Broj jedinica širine	24

Poklopac, vrata

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Veza

Broj uvoda za vodiče	4
----------------------	---

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Ingress Protection (IP) klasa	IP30

Sigurnost

Vrsta zaključavanja	Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	850 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----