



FWU62S

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 6Χ24Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Γυψοσανίδα

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	12
Αριθμός σειρών	6
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	2 Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	144
-------------------	-----

Λειτουργίες

Έχει κύριο διακόπτη προστασίας	Όχι
Με εισόδους αγωγών	Ναι

Διαστάσεις

Ύψος	1003 mm
Πλάτος	603 mm
Βάθος	125 mm
Ενσωματωμένο ύψος	952 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	560 mm
Ενσωματωμένο βάθος	112 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	24

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος λαβής	Μεντεσές
Με διάφανη πόρτα	Όχι

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	4
--------------------------------------	---

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Υλικά

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK09
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30

Ασφάλεια

Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	850 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----