



FWU61S

**FW enc. IP30 PO a.950 I.300, 72M**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar Parede oca

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

**Equipamento**

Número de calhas	6
Número de filas	6
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

**Capacidade**

Número de módulos	72
-------------------	----

**Funções**

Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim

**Dimensões**

Altura	1003 mm
Largura	353 mm
Profundidade	125 mm
Altura embutida	952 mm
Largura incorporada	310 mm

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
-----------------------------	---

**Dimensões**

Profundidade da montagem	112 mm
Número de unidades de largura	12

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não

**Ligações**

Número de entradas de condutores	2
----------------------------------	---

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

**Materiais**

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

**Equipamento**

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30

**índice de proteção**

Recebe fechadura	Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	850 °C

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----