



FWU61S

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 72 mod., 950x300x112

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž Dutá příčka

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Vybavení

Počet lišt	6
Počet řad v rozvaděči	6
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	72
--------------	----

Funkce

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
Se vstupy potrubí	Ano

Rozměry

Výška	1003 mm
Šířka	353 mm
Hloubka	125 mm
Vestavěná výška	952 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	310 mm
Vestavěná hloubka	112 mm
Počet jednotek šířky	12

Kryt, dveře

Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Dveře/kryt průhledné	Ne

Připojení

Počet vstupů potrubí	2
----------------------	---

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Materiál

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolacell
Mechanická odolnost IK	IK09
Stupeň krytí IP	IP30

Bezpečnost

Typ uzamčení	Bez zámku
Test žhavicím drátem	850 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----