



FWU63D



Univers P/Ž, prazan sa vratima, IP30, klasa II, 216M, 957x815x115mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	1003 mm
Širina	853 mm
Dubina	125 mm
Debljina bočnog zida	1 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Vrsta zaključavanja	Bez brave
Otpornost na udarce IK	IK09

Oprema

Broj sekcija u širinu	3
Broj otvora ploče	6

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža Šuplji zid
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

Materijali

Boja	Čista bijela
RAL kod	9010
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Željezo

Oprema

Broj redova	6
-------------	---

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	2
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----