



FWU63S

Coffret FW encastré 6 rangées 216 modules, IP30, classell, niche 957x815x115mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Encastré Cloison creuse

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	18
Nombre de rangées	6
Nombre de travée de large	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

Capacité

Nombre de modules	216
-------------------	-----

Fonctions

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

Dimensions

Hauteur	1003 mm
Largeur	853 mm
Profondeur	125 mm
Hauteur d'encastrement	952 mm
Largeur de montage	810 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	2
------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	112 mm
Largeur en modules	36

Couvercle, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	6
---------------------------	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matériau

Matériau	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Classe de protection (IP)	IP30

Sécurité

Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	850 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----