



FWU63S

### Coffret FW encastré 6 rangées 216 modules, IP30, classell, niche 957x815x115mm

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non                        |
| Montage sur                 | Encastré<br>Cloison creuse |

##### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

##### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 18  |
| Nombre de rangées         | 6   |
| Nombre de travée de large | 3   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |

##### Capacité

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 216 |
|-------------------|-----|

##### Fonctions

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Interrupteur principal de protection | Non |
| Avec guide-câble                     | Oui |

##### Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Hauteur                | 1003 mm |
| Largeur                | 853 mm  |
| Profondeur             | 125 mm  |
| Hauteur d'encastrement | 952 mm  |
| Largeur de montage     | 810 mm  |

##### Couvercle, porte

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de portes | 2 |
|------------------|---|

##### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Profondeur de montage | 112 mm |
| Largeur en modules    | 36     |

##### Couvercle, porte

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Type de poignée                | Loquet rabattable |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non               |

##### Raccordement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 6 |
|---------------------------|---|

##### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

##### Matériau

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | Acier     |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

##### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

##### Sécurité

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Classe de protection      | Classe II |
| Résistance aux chocs IK   | IK09      |
| Classe de protection (IP) | IP30      |

**Sécurité**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de verrouillage     | Sans serrure |
| Test au fil incandescent | 850 °C       |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|