



LFF3006048014

#### Technické vlastnosti

##### Příslušenství

Typ příslušenství Tvarový díl

##### Nastavení

Úhlový rozsah 83 - 97

##### Rozměry

Výška 30 mm

Šířka 57 mm

Měření a 105 mm

##### Materiál

Materiál Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)

Povrch Neošetřený

Barva Hnědá

Kód RAL 8014

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK07

##### Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 Ne

##### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 60 °C

##### Vybavení

S ochrannou fólií Ne

##### Konfigurace

Překrývání Ano

##### Konektivita

Druh montáže Zacvakávací upevnění

##### Vhodné pro

LF 30x60

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano