



386113



Interrupteur 3 paliers, régulation HVAC

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Courant électrique

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	71 x 71 mm
------------	------------

Profondeur	42 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm
--------------------------------------	-------

Matières

Matière	Métal PVC
---------	--------------

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Textes

Type de commutation	Sans position neutre : 2-1-3
---------------------	------------------------------

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----