



386113



Commutatore a 3 vie, senza posizione 0

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 - 250 V
-------------------	-------------

Corrente

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Serie

Serie	71 x 71 mm
-------	------------

Profondità	42 mm
------------	-------

Profondità delle scatole da incasso	35 mm
-------------------------------------	-------

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

Architettura

Elemento di controllo/comando	A rotazione
-------------------------------	-------------

Testo

Tipo di commutazione	Senza posizione 0: 2-1-3
----------------------	--------------------------

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----