



386113



**Interruptor 3 Pos. 2-1-3, 16A 250V**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

**Intensidade de corrente**

10 AX (100W LED (SBL))
------------------------

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	10 A
------------------	------

**Dimensões**

Dimensões	71 x 71 mm
-----------	------------

Profundidade	42 mm
--------------	-------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
--	-------

**Materiais**

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

**Textos**

Modo de comutação	Sem posição neutra: 2-1-3
-------------------	---------------------------

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----