



386113



3-položajni prekidač, HVAC kontrola

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	250 - 250 V
Nazivni napon	250 V

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 AX (100W LED (SBL))
-----------------------------	------------------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Dimenzije

Dimenzije	71 x 71 mm
Dubina	42 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Materijali

Materijal	Metal Plastika
-----------	-------------------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Rotirajući
-------------------------	------------

Tekst

Promjena načina rada	Bez neutralnog položaja: 2-1-3
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----