



52028989

Кнопка зі шнурковим приводом з рамкою, пол.білизна S.1

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга	24 - 24 V
----------------	-----------

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Розміри

Висота	80,50 mm
Ширина	80,50 mm
Глибина	36 mm
Вбудована глибина	23,90 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Сумісний із

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes