



52028982

Pulsante a tirante con cornice Berker S.1 bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
----------------------	-----------

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
finitura superficiale	Lucido

Serie

Altezza	80,50 mm
Larghezza	80,50 mm
Profondità	36 mm
Profondità di installazione	23,90 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Per montaggio a muro e soffitto Pezzo centrale per fissaggio a innesto
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Illuminazione	Con spia di conferma

Adatto per

BERKER S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì