



LF6019037030

Vnější roh kanálu LF/FB 60x190, šedá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	61 mm
Šířka	190 mm
Měření a	70 mm

Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

Nastavení

Úhlový rozsah	90 - 90
---------------	---------

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Povrch	Neošetřený
Barva	Šedý kámen
Kód RAL	7030

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Konfigurace

Překrývání	Ne
------------	----

Vhodné pro

LF 60x190	
-----------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano