



386103

Interrupteur 3 paliers, avec position 0, régulation HVAC

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Courant électrique

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	71 x 71 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Matières

Matière	Métal PVC
---------	--------------

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Textes

Type de commutation	Avec position neutre 0-1-2-3
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----