



386103



3-standenschak. met 0-stand

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
Nominale spanning	250 V

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Architectuur

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand 0-1-2-3
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----