



386103



one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 - 250 V

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Wymiary

Wymiary 71 x 71 mm

Głębokość 42 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Materiały

Materiał Metal
Tworzywo sztuczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika Z pozycją neutralną: 0-1-2-3

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak