



386103



Interruptor 3 Pos. 0-1-2-3, 16A 250V

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 - 250 V

Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))

Tensão

Tensão nominal 250 V

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Corrente elétrica

Corrente nominal 10 A

Dimensões

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade 42 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Materiais

Material Metal
Plástico

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Rotativo

Texto

Modo de comutação Com posição zero: 0-1-2-3

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim