



386103

Přepínač, třístupňový, s nulovou polohou: 0-1-2-3, 16 A, 250 V~, modul přístroje

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	250 - 250 V
------------------	-------------

Elektrický proud

Spínací proud	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Rozměry

Rozměry	71 x 71 mm
Hloubka	42 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Otočný
-----------------------	--------

Texty

Způsob zapojení	S polohou 0: 0-1-2-3
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----