



386103



Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ 16Α

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

| | |
|-----------------|-------------|
| Όνομαστική τάση | 250 - 250 V |
| Όνομαστική τάση | 250 V |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|----------------|------------------------|
| Ρεύμα διακοπής | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|----------------|------------------------|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|------------|--------------------|
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
|------------|--------------------|

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|------------------|------|
| Όνομαστικό ρεύμα | 10 A |
|------------------|------|

Διαστάσεις

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Διαστάσεις | 71 x 71 mm |
| Βάθος | 42 mm |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 35 mm |

Υλικά

| | |
|-------|---------------------|
| Υλικό | Μέταλλο Πλαστικό |
|-------|---------------------|

Αρχιτεκτονική

| | |
|------------------------------|--------------|
| Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας | Περιστροφικό |
|------------------------------|--------------|

Κείμενο

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Λειτουργία διακόπτη | Με θέση ουτετέρου: 0-1-2-3 |
| Είδος σύνδεσης | Με βιδωτούς ακροδέκτες |

Βιωσιμότητα

| | |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|