

Barra ligação equipotencial 50x5 I.900

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora	50 - 50 mm
Altura do barramento	5 mm

Equipamento

Número de secções	3
-------------------	---

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim