



13293512

Ram 2-fack, vertikal, för infällt montage, W.1, IP55, Vit

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal fack	2
------------	---

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Blank Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	87 mm
Bredd	293,50 mm
Djup	9,90 mm
Antal horisontella enheter	1
Antal vertikala fack	2

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Text

Utförande	Med monteringsadapter och tätning För infälld montering För vertikal montage
-----------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja