



VA48E

Caja de superficie golf serie VA, 2 filas, 24M, sin puerta

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Potencia

Pérdida de potencia máxima por armario a $\Delta T=20K$	15 W
---	------

Equipo

Número de filas	2
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Dimensiones

Altura	370 mm
Anchura	305 mm
Profundidad	96,50 mm

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	0
------------------------------	---

Dimensiones

Número de unidades de ancho	24
-----------------------------	----

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Materiales

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
---	----

Materiales

Resistente a los rayos ultravioleta	Sí
-------------------------------------	----

Equipo

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	750 °C

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----