



FWU53N

**FW enc. IP30 a.800 l.800, 150mm, 108M**

**Características técnicas**

**Instalação, montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar Parede oca

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

**Equipamento**

Número de calhas	15
Número de filas	5
Número de secções	3
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

**Capacidade**

Número de módulos	108
-------------------	-----

**Dimensões**

Altura	853 mm
Largura	853 mm
Profundidade	125 mm
Altura embutida	802 mm
Largura incorporada	810 mm

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	2
-----------------------------	---

**Dimensões**

Profundidade da montagem	112 mm
Número de unidades de largura	36

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura	Fecho
A porta/tampa é transparente	Não

**Conexão**

Número de entradas de condutores	6
----------------------------------	---

**Materiais**

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

**Equipamento**

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Não
Possui placa de montagem	Não

**Segurança**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----