




20317106



K.1 Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	24 - 24 V
---------------------	-----------

Napięcie znamionowe	24 V
---------------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

Materiały

Kolor	Antracyt
-------	----------

Kod RAL	7021
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Metal
----------	-------

	Tworzywo sztuczne
--	-------------------

Obróbka	Lakierowany
---------	-------------

Wymiary

Wysokość	71 mm
----------	-------

Szerokość	71 mm
-----------	-------

Głębokość	50,90 mm
-----------	----------

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie	0,50 K
--	--------

Typ termostatu	Termostat pokojowy
----------------	--------------------

Powiązane sondy (czujniki)	Bimetal
----------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1NC
--------------	-----

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej	I (1%)
----------------------------------	--------

Dodatkowe informacje

Montaż	Bez łapek rozporowych
--------	-----------------------

Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
----------------	-----------------------

Recyrkulacja termiczna	z termicznym sprzężeniem zwrotnym
------------------------	-----------------------------------

Nadruk	Z nadrukiem
--------	-------------

Rozgałęzienie	Z odrębnym przyłączem do trybu obniżenia nocnego
---------------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----