



20317106



Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, K.1, antracit mat

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Rotirajući

Električna struja

Nazivna struja 4 A

Maks. struja uklapanja/isklapanja 10 A

Napon

Nazivni napon 24 - 24 V

Napajanje

Napon napajanja 24 V AC/DC

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 5 - 30 °C

Materijali

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Mat

Materijal Metal
Plastika

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 50,90 mm

Ekran

Sa ekranom Ne

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja 0,50 K

Vrsta termostata Sobni termostat

Vrsta sonde Bimetalno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Veza

Vrsta kontakata 1NC

Kompatibilnost

Vrsta kontrole HVAC-a Grijanje

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

Tekst

Način instalacije Bez krala

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Termalna recirkulacija Sa termičkim povratom

Otisak Sa otiskom

Spajanje/čvorište Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da