



20317109



Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, K.1, p.bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Rotirajući

Električna struja

Nazivna struja 4 A

Maks. struja uklapanja/isklapanja 10 A

Napon

Nazivni napon 24 - 24 V

Napajanje

Napon napajanja 24 V AC/DC

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 5 - 30 °C

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal
Plastika

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 50,90 mm

Ekran

Sa ekranom Ne

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja 0,50 K

Vrsta termostata Sobni termostat

Vrsta sonde Bimetalno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Veza

Vrsta kontakata 1NC

Kompatibilnost

Vrsta kontrole HVAC-a Grijanje

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

Tekst

Način instalacije Bez krala

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Termalna recirkulacija Sa termičkim povratom

Otisak Sa otiskom

Spajanje/čvorište Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da