



20317109

Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, K.1, p.bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Napon

Nazivni napon 24 - 24 V

Nazivni napon 24 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 5 - 30 °C

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal
Plastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 50,90 mm

Ekran

Sa ekranom Ne

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja 0,50 (unece.unit.KEL)

Vrsta termostata Sobni termostat

Vrsta sonde Bimetalno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Veza

Vrsta kontakata 1NC

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

Tekst

Način instalacije Bez krala

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Termalna recirkulacija Sa termičkim povratom

Otisk Sa otiskom

Spajanje/čvorište Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da