




20317109



Регулятор температури приміщення, 24В, пол.білизна, К.1

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	10 A
-------------------	------

Напруга

Номінальна напруга	24 - 24 V
--------------------	-----------

Номінальна напруга	24 V
--------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Налаштування

Заданий параметр температури комфорту	5 - 30 °C
---------------------------------------	-----------

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Розміри

Висота	71 mm
--------	-------

Ширина	71 mm
--------	-------

Глибина	50,90 mm
---------	----------

Обладнання

Перемикання різниці температур	0,50 K
--------------------------------	--------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Клас енергоефективності	I (1%)
-------------------------	--------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----