



20317103



Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, K.1, antracit mat

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Otočný
-----------------------	--------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	4 A
Max. spínací proud	10 A

Napětí

Jmenovité napětí	24 - 24 V
------------------	-----------

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí	24 V AC/DC
-----------------	------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota	5 - 30 °C
------------------------------	-----------

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	50,90 mm

Obrazovka

S displejem	Ne
-------------	----

Vybavení

Rozdíl spínací teploty	0,50 K
Typ termostatu	Pokojový termostat
Typ senzoru	Bimetal

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Připojení

Typ kontaktu	1R
--------------	----

Přenos

Typ řízení HVAC	Vytápění
-----------------	----------

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti	I (1%)
-----------------------------	--------

Texty

Způsob montáže	Bez rozpěrných přichytek
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Tepelná recirkulace	S tepelnou zpětnou vazbou
Potisk	S potiskem
Spojka	Se samostatným připojením pro noční pokles teploty

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano