



20317104



**Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, K.5, nerez mat, lak.**

#### Technické vlastnosti

##### Architektura

Řídicí/ovládací prvek Otočný

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 4 A

Max. spínací proud 10 A

##### Napětí

Jmenovité napětí 24 - 24 V

##### Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí 24 V AC/DC

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Nastavení

Požadovaná komfortní teplota 5 - 30 °C

##### Materiál

Barva Nerezová ocel

Kód RAL 9022

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov  
Umělá hmota  
Nerezová ocel

##### Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 50,90 mm

##### Obrazovka

S displejem Ne

##### Vybavení

Rozdíl spínací teploty 0,50 K

Typ termostatu Pokojový termostat

Typ senzoru Bimetal

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

##### Připojení

Typ kontaktu 1R

##### Přenos

Typ řízení HVAC Vytápění

##### Podmínky použití

Třída energetické účinnosti I (1%)

##### Texty

Způsob montáže Bez rozpěrných přichytek

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Tepelná recirkulace S tepelnou zpětnou vazbou

Potisk S potiskem

Spojka Se samostatným připojením pro noční pokles teploty

---

**Udržitelnost**

---

Bez REACh-SVHC

Ano

---

V souladu se směrnicí RoHS

Ano