



FP62SN2

Univ. IP44 a.950 l.550 p.205

### Características técnicas

#### Dimensões

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altura                      | 950 mm |
| Largura                     | 550 mm |
| Profundidade                | 205 mm |
| Espessura da parede lateral | 1 mm   |

#### Índice de proteção

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Índice de proteção IP      | IP44                    |
| Classe de proteção         | Classe de isolamento II |
| Recebe fechadura           | Sem bloqueio            |
| Resistência ao impactos IK | IK09                    |

#### Equipamento

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Número de secções                      | 2 |
| Número de aberturas da placa de flange | 4 |

#### Instalação / montagem

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Montagem                             | Montagem na parede |
| Adequado para utilização no exterior | Não                |

#### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Branco puro    |
| Código RAL | 9010           |
| Tratamento | Revestido a pó |
| Material   | Aço            |

#### Equipamento

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 6 |
|-----------------|---|

#### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 1   |
| Número de bloqueios          | 1   |
| A porta/tampa é transparente | Não |

#### Intensidade de corrente

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 250 A |
|------------------|-------|

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|