



FWU53S

**FW Rozdzielnica kompletna 180M IP30 II kl p/t**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy Do ścian pustych

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

**Sprzęt**

Liczba szyn	15
Liczba rzędów	5
Liczba sekcji w poziomie	3
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak

**Pojemność**

Liczba modułów	180
----------------	-----

**Funkcje**

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
Z wlotami przewodów	Tak

**Wymiary**

Wysokość	853 mm
Szerokość	853 mm
Głębokość	125 mm
Wysokość wbudowania	802 mm

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	2
----------------------	---

**Wymiary**

Szerokość wbudowania	810 mm
Zakres głębokości wbudowania	112 mm
Liczba jednostek szerokości	36

**Pokrywa, drzwi**

Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych	6
------------------------	---

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Materiały**

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

**Sprzęt**

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

---

**Bezpieczeństwo**

Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C

---

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----