



FWU53S

### Щит Univers в/у IP30/II QC 807x815x112мм 180M

#### Технічні характеристики

##### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Внутрішня установка Пустотіла стіна

##### Електричний струм

Номінальний струм	125 А
-------------------	-------

##### Обладнання

Кількість рейок	15
Кількість рядів щита	5
Кількість секцій по ширині	3
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

##### Емність

Кількість модулів	180
-------------------	-----

##### Функції

Має захист головного вимикача	Ні
З вводами для трубопроводів	Так

##### Розміри

Висота	853 mm
Ширина	853 mm
Глибина	125 mm
Вбудована висота	802 mm
Вбудована ширина	810 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	2
-----------------------	---

##### Розміри

Вбудована глибина	112 mm
Кількість модулів за шириною	36

##### Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні

##### Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	6
---------------------------	---

##### Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

##### Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

##### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

##### Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30

---

**Безпека**

Тип блокування	Без замка
Випробування розжареним дротом	850 °C

---

**Sustainability**

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----