



VA24D

Coffret de dist.,Volta,APV,2x12M,IP30,Version France

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée maximale par enveloppe à $\Delta T=20K$	15 W
--	------

Equipement

Nombre de rangées	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Dimensions

Hauteur	370 mm
Largeur	305 mm
Profondeur	96,50 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Dimensions

Largeur en modules	24
--------------------	----

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matière

Matériau	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Plaque de montage incluse	Oui
---------------------------	-----

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----