



FWU52S

**FW Rozdzielnica kompletna 120M IP30 II kl p/t**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                                   |
| Sposób montażu                   | Montaż podtynkowy<br>Do ścian pustych |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

**Sprzęt**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Liczba szyn                       | 10  |
| Liczba rzędów                     | 5   |
| Liczba sekcji w poziomie          | 2   |
| Z zamkiem                         | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych | Tak |

**Pojemność**

|                |     |
|----------------|-----|
| Liczba modułów | 120 |
|----------------|-----|

**Funkcje**

|  |     |
|--|-----|
| Posiada wyłącznik główny zabezpieczający | Nie |
| Z wlotami przewodów                      | Tak |

**Wymiary**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Wysokość            | 853 mm |
| Szerokość           | 603 mm |
| Głębokość           | 125 mm |
| Wysokość wbudowania | 802 mm |

**Pokrywa, drzwi**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
|----------------------|---|

**Wymiary**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Szerokość wbudowania         | 560 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 112 mm |
| Liczba jednostek szerokości  | 24     |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Typ uchwytu                    | Uchwyt na zawiasach |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie                 |

**Rodzaj połączenia**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 4 |
|------------------------|---|

**Łączność**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

**Materiały**

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiał | Stal        |
| Kod RAL  | 9010        |
| Kolor    | Czysta biel |

**Sprzęt**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK          | IK09              |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30              |

---

**Bezpieczeństwo**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Typ blokowania             | Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem | 850 °C    |

---

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|