



FWU52S

### Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 120M

#### Технічні характеристики

##### Установлення, монтаж

|  |  |
|--|--|
| Підходить для зовнішнього використання | Ні                                     |
| Монтаж на                              | Внутрішня установка<br>Пустотіла стіна |

##### Електричний струм

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номінальний струм | 125 А |
|-------------------|-------|

##### Обладнання

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Кількість рейок               | 10  |
| Кількість рядів щита          | 5   |
| Кількість секцій по ширині    | 2   |
| Із замком                     | Ні  |
| Має нейтральну клемну колодку | Так |

##### Емність

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Кількість модулів | 120 |
|-------------------|-----|

##### Функції

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Має захист головного вимикача | Ні  |
| З вводами для трубопроводів   | Так |

##### Розміри

|                  |        |
|------------------|--------|
| Висота           | 853 mm |
| Ширина           | 603 mm |
| Глибина          | 125 mm |
| Вбудована висота | 802 mm |
| Вбудована ширина | 560 mm |

##### Кришка, дверцята

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 1 |
|-----------------------|---|

##### Розміри

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Вбудована глибина            | 112 mm |
| Кількість модулів за шириною | 24     |

##### Кришка, дверцята

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Тип ручки               | Відкидна ручка із затискним пристроєм |
| Дверцята/кришка прозорі | Ні                                    |

##### Під'єднання

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Кількість вхідних кабелів | 4 |
|---------------------------|---|

##### Підключення

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Тип монтажу | Монтаж гвинтами |
|-------------|-----------------|

##### Матеріали

|          |              |
|----------|--------------|
| Матеріал | Сталь        |
| Код RAL  | 9010         |
| Colour   | Чистий білий |

##### Обладнання

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Має клемну колодку для заземлення | Так |
| Має монтажну пластину             | Ні  |

##### Безпека

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Клас захисту                      | Клас ізоляції II |
| Ударостійкість IK                 | IK09             |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP30             |

---

**Безпека**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип блокування                 | Без замка |
| Випробування розжареним дротом | 850 °C    |

---

**Sustainability**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|