



VA24B

Ormar, Volta, NŽ, 2x12M, IP30, bez vrata

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Snaga

Maksimalni gubitak snage po ormaru pri $\Delta T=20K$. 15 W

Oprema

Broj redova 2

Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 370 mm

Širina 305 mm

Dubina 96,50 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 0

Dimenzije

Broj jedinica širine 24

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Ne

Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

Oprema

Ima montažnu ploču Ne

Materijali

UV otporno Da

Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP30

Vrsta zaključavanja Bez brave

Ispitivanje užarenom žicom 750 °C

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da