



FWU51S

Inbouwweldverdeler IP30, nismaat 807x315x112 mm, 60 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage Holle wand

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	5
Aantal verdelerrijen	5
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja

Capaciteit

Aantal modulen	60
----------------	----

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

Afmetingen

Hoogte	853 mm
Breedte	353 mm
Diepte	125 mm
Inbouwhoogte	802 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Afmetingen

Inbouwbreedte	310 mm
Inbouwdiepte	112 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	2
---------------------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

Veiligheid

Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	850 °C

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----