



936712501



Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, smeđa mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

| | |
|-----------------------------|------|
| Struja uklapanja/isklapanja | 10 A |
| Trenutačna kontaktna struja | 10 A |

Napon

| | |
|---------------|-------|
| Nazivni napon | 250 V |
|---------------|-------|

Arhitektura

| | |
|-------------------------|-------|
| Kontrolni/radni element | Tipka |
| Broj polova | 1 |

Materijali

| | |
|-----------------|---------------|
| Boja | Smeđa |
| Obrada površine | Mat |
| Materijal | Termoplastika |
| Obrada | Neobrađeno |
| Transparentno | Ne |

Dimenzije

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Visina | 55,50 mm |
| Širina | 55,50 mm |
| Dubina | 25 mm |
| Ugrađena dubina | 10 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 13 mm |

Kontrole i indikatori

| | |
|----------------------------------|--------|
| Broj tipki | 1 |
| Vrsta tastera | Taster |
| Sa povratnim signalnim kontaktom | Ne |

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP44 |
|-------------------------------|------|

Pribor

| | |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

Tekst

| | |
|------------|-------------------------|
| Otisak | Bez otiska/natpisa |
| Vrsta veze | Sa vijčanim stezaljkama |

Pogodno za

| | |
|---------|--|
| integro | |
|---------|--|

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|