



386201

## Draaischak. 2-polig 25 A

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 25 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Materiaal

Materiaal Metaal  
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling Basiselement

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

#### Afmetingen

Afmetingen 70.80 x 70.80 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 25 A

#### Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Schakelmodus 2-polig uit

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja